



פעמון אוגן 2000 לחיבור צנרת PVC עם אביזרים מאוגנים

(63 מ"מ - 630 מ"מ)

אין לפרק את פעמון האוגן. אין לגרז את הברגים.


הוראות כלליות:

המחבר מוכן להתקנה.

הערה: אין לשחרר או להסיר את בורגי טבעות הנעילה.


הערה: אין לגרז את הברגים! אנו מיישמים גירוז יבש המתוכנן למומנט הסגירה הראוי. גירוז נוסף יעלה באופן חד את מומנט הסגירה ועשוי לפגוע בתפקוד המוצר.

הערה: ודא שהצינורות נתמכים היטב. המחבר אינו מתוכנן לשאת בעצמו את משקל הצינור.




שלב 1

נקה את קצה הצינור בעזרת מים. ודא שהצינור נקי מכלוך ומפגמים שעלולים לפגוע באטימה. נקה את קצות הצינור עד למרחק השווה לאורך גוף המחבר או הטבעת המרכזית. ודא שאין קורוזיה על קצות הצינור שעלולה לפגוע באטימה. שוב, נקה את הצינור בעזרת מים.




שלב 2

התחל בבחירת פעמון האוגן המתאים לקוטר הנומינלי של הצינור.




שלב 3

סמן את המרחק המינימלי להכנסת הצינור על קצה הצינור. הסימון מציין את עומק ההכנסה הנדרש למחבר.




שלב 4

חבר את שני האוגנים (של המחבר ושל המגוף) באופן רופף והכנס את האטם בין האוגנים (אטם וברגים אינם מסופקים). הדק את הברגים למצב סופי.
הכנס את המחבר אל תוך הצינור כשהברגים פונים כלפי מעלה.



שלב 5

הכנס את הצינורות אל תוך המחבר תוך כיסוי הסימון שביצעת בשלב 3.




שלב 6

הדק את הברגים עד להשגת המומנט המצוין בתווית המוצר. לאחר ההידוק, בדוק שוב את המומנט.

אין לגרז את הברגים! אנו מיישמים על הברגים גירוז יבש, המתוכנן למומנט הסגירה הראוי. גירוז נוסף יעלה את מומנט הסגירה באופן חד ועשוי לפגוע בתפקוד המוצר.

הערה: להידוק הברגים, יש להשתמש במפתח מומנט. מומנט מתאים יבטיח סגירה אופטימלית. אין להשתמש בכלים אחרים להידוק בורגי המחבר! למידע על הגדרות המומנט, עיין בתווית המוצר.



אזהרה שליפת צינור	המוצר אינו מונע שליפת צינור צירית. בשימוש במחבר נדרש עיגון המוצר. ללא עיגון, עלולה להיגרם שליפה צירית של הצינור, וכן נזק לרכוש ולנפש.
--	--

קראוס תעשיות בע"מ. הפטיש 6 תל אביב, מיקוד 6655906, טל. 03-5154000 פקס. 03-518-3293

להזמנות או שאלות פנה לחברה או לסוכן קראוס באזורך.

מנהל שיווק ומכירות: דרור לב 052-2429003 | צפון: שמשון אלון 052-2429004 | מרכז: יוליה שפונט 052-2515236 | דרום: מנחם קרטיק 052-3582233

המוצר מוגן ע"י פטנט רשום. נא לפנות לאתר האינטרנט למידע נוסף www.krausz.com. © כל הזכויות שמורות קראוס תעשיות בע"מ 2018